

WAVE CERA FLAT Ver.2

WAVEセラフラット工法Ver. 2

WAVEセラフラット工法は、セラミックタイルや石材を施工する際に高さ目地幅を調整する施工補助具です。WAVEセラフラット工法Ver. 2を使用することで、わずかな費用で施工スピードのアップ・施工品質の向上・クレームの減少等、トータルコスト削減に貢献いたします。

MERIT

- 誰でも簡単に施工でき、施工効率・施工スピードのアップに貢献します。
- タイル間の段差防止や目地違いを防止します。
- 3部品を使用するだけの簡単施工です。フラットバーとクロスピッチは再利用できます。

各部品紹介

セラポケット

使いやすいデザインと施工性の高い土台部分です。タイル間の段差と目地違いを修正します。




製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数 (個)	重量 (1袋当) (kg)	価格 (1袋当)
セラポケット 目地幅 1mm用	WV-TT101-1	1	100	0.30	¥1,900
	WV-TT250-1	1	250	0.75	¥4,750
	WV-TT500-1	1	500	1.50	¥9,500
セラポケット 目地幅 2mm用	WV-TT101-2	2	100	0.32	¥1,900
	WV-TT250-2	2	250	0.80	¥4,750
セラポケット 目地幅 3mm用	WV-TT101-3	3	100	0.32	¥1,900
	WV-TT250-3	3	250	0.80	¥4,750

- ①セラミックタイルの厚み最大 12mm～最少 3mmまで対応可能です。
- ②引っ張り強度の高い素材を使用することで、搬送中や施工中のセラポケットの破断が激減します。
- ③特別なデザインにより、セラポケットの除去は非常に簡単に行えます。
- ④目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

フラットバー

フラットバーは繰り返して再利用できるように設計され、耐久性に優れた強度の有る素材を使用しています。



製品名	品番	1袋入数 (個)	重量 (袋当) (kg)	価格 (1袋当)
フラットバー	WV-TK100	100	0.85	¥2,500
	WV-TK250	250	2.125	¥6,250
	WV-TK500	500	4.25	¥12,500

- ①セラミックタイルの厚み最大 12mm～最少 3mmまで、すべてのセラポケットに使用できます。
- ②施工するタイルが正確にレベル調整を行われるための、品質と耐久性を備えています。
- ③耐久性のあるフラットバーの突起でタイル同士が完全にロックされているため、接着剤が乾燥するまでに起こるタイルの段違いやズレを防止します。

※繰り返し長期間使用するために、使用後はフラットバーに付着したセメントペースト等を取り除いて保管してください。

クロスピッチ (イモ目地・ウマ目地ともに対応)

耐久性の高い、強度のあるプラスチックを使用し、再利用可能で使いやすい目地スペーサーです。



製品名	品番	適応目地幅 (mm)	1袋入数 (個)	重量 (袋当) (kg)	価格 (1袋当)
クロスピッチ 目地幅 1mm用	WV-CT100-1	1	100	0.18	¥1,800
	WV-CT250-1	1	250	0.44	¥4,500
	WV-CT500-1	1	500	0.87	¥9,000
クロスピッチ 目地幅 2mm用	WV-CT100-2	2	100	0.32	¥1,800
	WV-CT250-2	2	250	0.79	¥4,500
クロスピッチ 目地幅 3mm用	WV-CT100-3	3	100	0.32	¥1,800
	WV-CT250-3	3	250	0.79	¥4,500

- ①再利用ができて、使いやすいデザインです。
- ②耐久性と強度のあるプラスチックを使用しています。
- ③十字コーナーとT字コーナーの使用が可能のため、イモ目地・ウマ目地どちらにも対応します。
- ④施工後に取り除きやすいデザインで、目地に入り込まずタイル表面への接触もありません。
- ⑤目地幅は、1mm、2mm、3mmの3種類をご用意しております。

調整機能付き専用メタル製ハンドクローザー

耐久性の高いプロフェッショナル向けの専用ハンドクローザーです。長期間のご使用におすすめです。



- ①人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- ②施工するタイルの厚さに応じて、幅と可動幅を調整できます。
- ③可動幅調節ねじで、力の入れすぎによるセラポケットの誤切断を防ぎます。
- ④ハンドクローザーの先端はプラスチックでカバーされており、施工時のタイル表面の傷つきを防止します。

調整機能付き専用プラスチック製ハンドクローザー

プラスチック製にすることにより、リーズナブルでよりお気軽にお使いいただけるようになりました。



- ①人間工学に基づいたデザインと、プラスチック製ソフトハンドルが、長時間の施工を可能にします。
- ②施工するタイルの厚さに応じて、幅と可動幅を調整できます。
- ③可動幅調節ねじにより、力の入れすぎによるセラポケットの誤切断を防ぎ、タイル間の高さ調整違いも防ぎます。

製品名	品番	1袋入数 (個)	重量 (袋当) (kg)	価格 (1個)
メタル製ハンドクローザー	WV-FP-1	1	0.29	¥5,900
プラスチック製ハンドクローザー	WV-FP-2	1	0.24	¥2,600

使い方



WAVEセラフラット工法Ver. 2

①セラポケットを
タイルの下に挟み込みます。

②四つ角にクロスピッチを入れます。



③セラポケットに
フラットバーを差し込みます。



④ハンドクローザーで
締めこみます。



⑤接着剤の硬化後、フラットバーと
セラポケットの突起部を除去します。

セラポケットの必要数量積算方法

1㎡当りに必要なセラポケットの数量

Acm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120



(例) A=60cm、B=60cmのタイルを施工する場合、1㎡当りに必要なセラポケットは11個となります。

※施工上の注意点

タイルの接着時の工法は、タイル裏面への接着剤を塗布する改良圧着工法にて施工して下さい。

接着剤ののりしろは3mm以上を確保してください。

※運賃は別途必要です。都度お問い合わせください。

●お問い合わせ先●



WAVE INC.

(千代田OFFICE) 東京都千代田区外神田 5-3-6

TEL:03-3834-2272 / FAX:03-3891-8669

(世田谷OFFIVE) 東京都世田谷区太子堂 2-1-4-901

TEL:03-6805-5770 / FAX:03-6805-5790

contact@waveinc.jp